

## 製品情報 クイックコネクタ 241<sup>N</sup> and 241<sup>N-SL</sup>

SAE J2044 準拠 燃料系、アドブルー®、  
クーラントに適用

ダブルロック(二重係止)をオプション設定(SL)  
コネクタ嵌合ポカヨケ

リテーナクリップの向きを4方向設定可能  
車両上の狭いスペースでもコネクタ脱着可能

取り扱い容易


目視によるコネクタ  
嵌合確認可能  
(241<sup>N-SL</sup>)

標準タイプ (241<sup>N</sup>) 目視による  
コネクタ嵌合確認機能なし

コネクタが完全に嵌合した状態でないとダブル  
ロック(二重係止)が機能しない構造

二重係止が機能していない状態でも  
コネクタの性能を確保  
(SAE J2044 評価中)

### 次世代の尿素SCRコネクタ



- PPA チューブ接続
- ナイロン樹脂ボディのストレート、エルボコネクタを設定
- 適用サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ (4x1 チューブのみ)
- SAE J2044 準拠 (Rev. August 2009)
- リテーナクリップの向きを 4 方向設定可能
- 二重係止をオプション設定
- 使用圧力 10 bar
- 使用温度範囲 -40 °C ~ +120/160 °C
- 電気ヒータ式尿素 SCR 配管に適用
- 配管アセンブリとして供給
- お客様の要求に応じて用途、仕様を拡大(ホース接続等)

